

Garant**KNUX 160405L, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251032 HB7010-1
GTIN	4045197779946
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160405L HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min**Technický popis**

Druh	HB7010-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	2,2 mm
Lamač třísek	SM
Rohový rádius	0,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení