

Garant**KNUX 160410L, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251038 HB7010-1
GTIN	4045197779960
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160410L HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Lamač třísek: 2,2 mm
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh	HB7010-1
Rohový rádius	1 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	2,2 mm
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160410L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení