


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120404 HB7010-1 Rohový rádius: 0,4 mm
Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm

Druh	HB7010-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení