


**Garant****SNMG 190612, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 190612 HB7010-1 Rohový rádius: 1,2 mm  
Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 440 m/min

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	SM
Druh	HB7010-1
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 190612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení