

Garant**SNMM 190624, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251394 HB7010-1
GTIN	4045197780188
Třída artiklu	21G

Popis

SNMM 190624 HB7010-1 Rohový rádius: 2,4 mm
Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SR
Hloubka řezu a_p : 2 - 12 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Lamač třísek	SR
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	2,4 mm
Druh	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMM 190624
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení