

Garant**WNMG 080412, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080412 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Druh	HB7010-1
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm

Lamač třísek	SM
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení