

**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T304 HB7010-1 Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SS  
Tolerance: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 500 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 500 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Druh	HB7010-1

Lamač třísek	SS
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení