

Garant**CC.T 09T308, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260152 HB7010-1
GTIN	4045197780485
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T308 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	SM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh	HB7010-1
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P

Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení