

Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 09T308 HB7010-1 Rohový rádius: 0,8 mm
Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7010-1

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 09T308
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení