

Garant**TC.T 16T304, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Třída artiklu	21G

Popis

TC.T 16T304 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Druh	HB7010-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T304
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení