



Rychloběžné vřeteno typ 625 kompaktní, SK 40, Počet otáček: 50000min-1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	358805 50000
GTIN	2050001870605
Třída artiklu	33I

Popis

Provedení:

Vzduchem poháněné rychloběžné vřeteno, podle provedení s konstantně vysokými otáčkami i při zatížení, 25 000 – 65 000 ot/min. Výkon až 1 kW.

Výhoda:

- **Vyšší rychlost obrábění u menších nástrojů.**
- **Šetrné ke stroji - otáčky vytváří rychloběžné vřeteno - vřeteno stroje stojí.**
- **Trvalá náhrada pomocí integrovaného chlazení vzduchem. Žádné prostoje.**
- **Delší životnost nástroje.**
- **Velmi dobrá kvalita povrchu nástroje - je potřeba méně oprav.**

Použití:

Zvýšení řezných rychlostí a rychlostí posuvu díky rychloběžným vřetenům. Použití především u nástrojů s malým průměrem (6 mm).

Rozsah dodávky:

Rychloběžné vřeteno, upínací kleština, upínací matice, klíč, záslepka, vzduchový filtr, přípojná hadice.

Zvláštní příslušenství:

Nástavec na výměnu nástrojů pro automatickou výměnu nástrojů. Nutný pouze u **externího** přívodu vzduchu - na poptávku.

Upozornění:

Používejte suchý, čistý stlačený vzduch, cca 6,2 barů.

Další vřetena na poptávku: veškerá běžná provedení stopek, různé výkonnostní třídy a otáčky.

Technický popis

Celková délka L	22 mm
-----------------	-------

Počet otáček	50000 min ⁻¹
Vnější Ø D	57,15 mm
Délka vyložení A	163 mm
Typ	625
Strategie obrábění	HSC
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	JIS B6339
Druh produktu	Rychloběžné vřeteno