



## Rychloběžné vřeteno typ 625S kompaktní, úzké, HSK-A 63, Počet otáček: 40000min-1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	358875 40000
GTIN	2050001871589
Třída artiklu	33I

### Popis

#### Provedení:

Vzduchem poháněné rychloběžné vřeteno, podle provedení s konstantně vysokými otáčkami i při zatížení, 25 000 – 65 000 ot/min. Výkon až 1 kW.

#### Výhoda:

- **Vyšší rychlost obrábění u menších nástrojů.**
- **Šetrné ke stroji - otáčky vytváří rychloběžné vřeteno - vřeteno stroje stojí.**
- **Trvalá náhrada pomocí integrovaného chlazení vzduchem. Žádné prostoje.**
- **Delší životnost nástroje.**
- **Velmi dobrá kvalita povrchu nástroje - je potřeba méně oprav.**

#### Použití:

Zvýšení řezných rychlostí a rychlostí posuvu díky rychloběžným vřetenům. Použití především u nástrojů s malým průměrem (6 mm).

#### Rozsah dodávky:

Rychloběžné vřeteno, upínací kleština, upínací matice, klíč, zášlepka, vzduchový filtr, přípojná hadice.

#### Zvláštní příslušenství:

Nástavec na výměnu nástrojů pro automatickou výměnu nástrojů. Nutný pouze u **externího** přívodu vzduchu - na poptávku.

#### Upozornění:

Používejte suchý, čistý stlačený vzduch, cca 6,2 barů.

Další vřetena na poptávku: veškerá běžná provedení stopek, různé výkonnostní třídy a otáčky.

### Technický popis

Celková délka L	25 mm
Počet otáček	40000 min <sup>-1</sup>
Vnější Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Délka stopky L <sub>1</sub>	55 mm
Vnější Ø D	57,15 mm
Délka vyložení A	177 mm
Typ	625S
Strategie obrábění	HSC
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	JIS B6339
Druh produktu	Rychloběžné vřeteno