



TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	122394 3
GTIN	4045197418906
Třída artiklu	12E

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří **vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity** s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí **krátké třísky**.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ **HB**: Objednávejte s č. **122396**.

Typ **HE**: Objednávejte s č. **122398**.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 6537 K

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 15,5 mm

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Celková délka L: 62 mm

Ø stopky D_s : 6 mm

Posuv f v INOXu < 900 N/mm²: 0,07 mm/ot,

Technický popis

Tolerance stopky	h6
Jmenovitý Ø D_c	3 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,07 mm/ot,
Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky L_c	20 mm

Tolerance jmenovitý Ø	m7
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	62 mm
Norma	DIN 6537 K
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	15,5 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Provedení	4xD
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	140 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	120 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	65 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
GG	omezené použití	70 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		

