


Garant**Permanentní magnet, příčné dělení pólů, Délka L: 280mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	380040 280
GTIN	4045197781765
Třída artiklu	310

Popis

Provedení:

- **Hliníková skříňka pro nástavbu nebo vestavbu.**
- **Dorazové lišty na 3 stranách.**
- **2 spínací místa.**
- **Vyfrézovaná madla.**
- **Včetně 4 otvorů ZeroClamp rozteč 200.**
- **Lamely z mosazi 3 mm / oceli 12 mm.**

2 spínací místa pro dvě magnetická pole;

U velkých obrobků, které mají být upnuty přes celé magnetické pole, musí být zapnuta obě spínací místa.

Výhoda:

Možné upínání dvou obrobků na jedné paletě a částečné obsazení (pomocí 2 spínacích míst).

Použití:

Pro upínání středně velkých až velkých obrobků při broušení, frézování a elektroerozivním obrábění.

Rozsah dodávky:

6hranný klíč.

Upozornění:

Vhodný upínací čep GARANT ZeroClamp 360025 18M16 nebo 18M16/138.

Paleta se upevňuje pomocí upínacích čepů ZeroClam nebo pomocí upínek prostřednictvím zafrézovaných upínacích drážek přímo na stůl stroje.

Technický popis

Jmenovitá adhezní síla	130 N/cm ²
Hmotnost	29 kg
Opotřebovatelnost pólové desky	6 mm
Délka pólové desky	280 mm
Výška magnetického pole	6 mm
Rozměr D	220 mm
Šířka B	280 mm
Výška H	68,5 mm
Druh produktu	Magnetická upínací deska