

HOLEX®**Brusný minipás Ø 90×100 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	568563 100
GTIN	4045197782205
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Minipásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Rounové minipásy k zalešťování, satinování a finišování.

S filmovým podkladem pro snadné nasazení na všechny válce.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 / 568575 (otvor Ø 19 mm). Maximální otáčky 5 000 min⁻¹.

Provedení: A coarse

Barva: hnědá

Technický popis

Šířka brusného pásu	100 mm
Provedení	A coarse
Ø brusného pásu	90 mm
Srovnání zrnitosti	100
Barva	hnědá

Příslušenství

Upínací válec Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT
Upínací válec Ø 90×100 mm Typ HARD	568580 HARD
Upínací válec Ø 90×100 mm Typ AIR	568580 AIR