

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Třída artiklu	250

Technický popis

Upínací závit M	M16
Ø břitu D_c	35 mm
Počet břitů Z	6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	28 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	26,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	63 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,65 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	68 mm
Provedení stopky	se závitem

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------