

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₃	10,6 mm
Ø břitu D _c	25 mm
Počet břitů Z	2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 0704..
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Upínací závit M	M12
Vnitřní chlazení	ano
Ø D ₂	21 mm

Řada	Hi5
Provedení stopky	se závitem
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky10-dílná	219884
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2