

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

**Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	48,6 mm
Počet břitů Z	6
Upínací otvor $\varnothing$	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 0704..
$\varnothing$ břitu $D_c$	63 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1,4 mm

Vnitřní chlazení	ano
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky10-dílná	219884
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP