

**Brusný pás keramické zrna XK870T, 13×457 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558412 80
GTIN	4018875291085
Třída artiklu	56V

**Popis****Provedení:**

**Brusný pás XK870** se samoostřícím **keramickým zrnem (CER)** pro velmi vysoký brusný výkon a dlouhou životnost. Aktivní dodatečná brusná vrstva (**TOP Size**) zajišťuje chladný brus a zvyšuje obráběcí výkon.

Tkanina T (robustní pružná) pro použití na **ručně vedených strojích**.

**Použití:**

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro obtížně obrobitelné materiály, jako jsou **ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom**, titan, hliník.

**Upozornění:**

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

**Technický popis**

Řada	XK870T
Brusivo	Keramické zrna
Zkratka brusiva	Keramika

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	13 mm
Délka brusného pásu	457 mm
Atribut názvu produktu	13×457 mm
Druh produktu	Brusný pás

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití	35-40 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-25 m/s	H
INOX	vhodný	18-30 m/s	
Ti	omezené použití	10-20 m/s	
GG(G)	vhodný	30-45 m/s	K
CuZn	omezené použití	35-45 m/s	N
Uni	vhodný		
mokré max.	omezené použití		
suché	vhodný		