



## Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 30cNm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659939 30
GTIN	4560138455852
Třída artiklu	66F

### Popis

#### Provedení:

Momentový šroubovák s ochranou proti nadměrnému utažení pro různá použití, počínaje sériovou výrobou až po práci na údržbě. S blokovacím mechanismem, který zabraňuje přestavení utahovacího momentu při práci. Šestihranný tvar blokovacího mechanismu zabraňuje otočení. Nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice. Rukojeť z lehkého kovu profilovaná.

#### Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu vydává šroubovák „signalizační pokyn“ (slyšitelně a hmatatelně) a je opět okamžitě připraven k dalšímu použití. Při otočení doleva se uvolňovací mechanismus zablokuje.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

Dělení stupnice, 1 dílek =	0,2 cNm
Maximální utahovací moment	30 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Ukazatel	analogová
Ø	16 mm
Bitový upínač	F 6,3

Rozsah utahovacích momentů	4 - 30 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,04 - 0,3 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Hmotnost	50 g
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Měření	Krouticí moment
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Feedback	s vypínáním
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20