

**HOLEX****TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2241 10
GTIN	4062406198978
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

S **excentrickým podbroušením** a dodatečným **jemným broušením** v komorách pro třísky pro **vynikající odvod třísek** u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.

**Jako č. 202241.**

**Použití:**

Pro hrubování a dokončování.

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$	10 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,04 mm
Ø břitu $D_c$	10 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Počet zubů Z	3
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,05 mm

Délka břitu $L_c$	20 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková délka L	72 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	e8
Rohový úhel čela	90 stupeň
Obsah	5
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	170 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

## Příslušenství

TK fréza $\varnothing$ e8 DC 10 mm	202241 10
------------------------------------	-----------

