

**LED reflektor, 230 V, Příkon: 42W****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081265 42
GTIN	5708997354421
Třída artiklu	08C

Popis**Provedení:**

Robustní LED reflektor s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.

- **Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.**
- **Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.**
- **Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorách.**

Pracovní svítilny NOVA se zabudovaným držadlem. Vysoce výkonné prvky COB LED s 5ti stupňovou funkcí stmívání, otočné.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Hmotnost	2660 g
Příkon	42 W
Barva světla	6000 K
Ochranná třída IP	IP 67

Světelný tok	600 - 6000 lm
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	100 - 240 V
Celková délka	267 mm
Celková šířka	87 mm
Celková výška	262 mm
Připojovací kabel délka	5 m
Zóna ATEX	žádná
Označení výrobce	NOVA 6K
Atribut názvu produktu	230 V
Druh produktu	Zářič