

**TK odjehlovač hran 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8107 4
GTIN	4062406199609
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**Tolerance: **Rozměr S = ±0,1 mm.****Jako č. 208107.****Použití:**Velmi vhodný pro **srážení** a **začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.**Technický popis**

Počet zubů Z	4
Rohový úhel čela	45 stupeň
Ø bříty D _c	4 mm
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,02 mm
Ø stopky D _s	4 mm
Rozměr s	2,8 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková délka L	50 mm
Obsah	5

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Druh produktu	Odjehlovače

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	280 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	105 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Příslušenství

TK odjehlovač hran90° Ø h6 DC 4 mm

208107 4