

**HOLEX****Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 3****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 320672 3      |
| GTIN           | 4062406199944 |
| Třída artiklu  | 32L           |

**Popis****Provedení:**

- **Tělo a otočný hrot jsou kalené.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodivé házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Úhel špičky 60°.**

**Popis:**

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

**Použití:**

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 50 mm

Užitná délka B: 79 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 25 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 29,5 mm

Maximální počet otáček: 5000 min<sup>-1</sup>

**Technický popis**

|                |         |
|----------------|---------|
| Délka hrotu C  | 29,5 mm |
| Užitná délka B | 79 mm   |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Největší Ø hrotu 60° A             | 25 mm                  |
| Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm               |
| Morse kužel                        | MK3                    |
| Pro hmotnost obrobku               | 500 kg                 |
| Maximální počet otáček             | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Ø pouzdra D                        | 50 mm                  |
| Druh produktu                      | Středicí hrot          |