

**HOLEX****TK mini fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1844 1
GTIN	4062406199975
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

Stopka podobná **DIN 6535 HB**. Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.  
**Jako č. Z11842 (následný artikl č. 201842).**

**Technický popis**

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková délka L	38 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Délka břitu $L_c$	2 mm
Tvar stopky	HA
Korekční faktor pro $v_c$	1,25
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální

Ø břitu $D_c$	1 mm
Ø stopky $D_s$	3 mm
Počet zubů Z	3
Obsah	5
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	280 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		

Vzduch

vhodný