

**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 260cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659939 260
GTIN	4560138455111
Třída artiklu	66F

Popis**Provedení:**

Momentový šroubovák s ochranou proti nadměrnému utažení pro různá použití, počínaje sériovou výrobou až po práce na údržbě. S blokovacím mechanismem, který zabraňuje přestavení utahovacího momentu při práci. Šestihranný tvar blokovacího mechanismu zabraňuje otočení. Nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice. S rukojetí z umělé pryskyřice pro lepší uchopení.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu vydává šroubovák „signalizační pokyn“ (slyšitelně a hmatatelně) a je opět okamžitě připraven k dalšímu použití. Při otočení doleva se uvolňovací mechanismus zablokuje.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Ø	30,5 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Maximální utahovací moment	260 cNm
Ukazatel	analogová
Dělení stupnice, 1 dílek =	2 cNm
Bitový upínač	F 6,3

Rozsah utahovacích momentů	60 - 260 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,6 - 2,6 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Měření	Krouticí moment
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Hmotnost	270 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Feedback	s vypínáním
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Celková délka L	150 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20