

**HOLEX****Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320673 3
GTIN	4062406200039
Třída artiklu	32L

**Popis****Provedení:**

- **Těleso a otočný hrot jsou kalené.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **S prodlouženým hrotem, vrcholový úhel 60° / 30°.**

**Popis:**

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

**Použití:**

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 50 mm

Užitná délka B: 94,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 25 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 12 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 45 mm

**Technický popis**

Největší Ø hrotu 30° A	12 mm
Maximální počet otáček	5000 min <sup>-1</sup>
Pro hmotnost obrobku	500 kg
Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm
Užitná délka B	94,5 mm
Největší Ø hrotu 60° A	25 mm
Morse kužel	MK3
Ø pouzdra D	50 mm
Délka hrotu C	45 mm
Druh produktu	Středicí hrot