

**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 60cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659939 60
GTIN	4560138455005
Třída artiklu	66F

**Popis****Provedení:**

Momentový šroubovák s ochranou proti nadměrnému utažení pro různá použití, počínaje sériovou výrobou až po práci na údržbě. S blokovacím mechanismem, který zabraňuje přestavení utahovacího momentu při práci. Šestihranný tvar blokovacího mechanismu zabraňuje otočení. Nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice. Rukojeť z lehkého kovu profilovaná.

**Funkce:**

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu vydává šroubovák „signalizační pokyn“ (slyšitelně a hmatatelně) a je opět okamžitě připraven k dalšímu použití. Při otočení doleva se uvolňovací mechanismus zablokuje.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

**Technický popis**

Maximální utahovací moment	60 cNm
Ø	20 mm
Ukazatel	analogová
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,5 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Bitový upínač	F 6,3

Rozsah utahovacích momentů	10 - 60 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,1 - 0,6 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Feedback	s vypínáním
Celková délka L	110 mm
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Hmotnost	80 g
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Přepínatelné rozlišení	Nm
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20