

HOLEX**Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320673 5
GTIN	4062406200107
Třída artiklu	32L

Popis**Provedení:**

- **Tělo a otočný hrot jsou kalené.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **S prodlouženým hrotem, vrcholový úhel 60° / 30°.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 88 mm

Užitná délka B: 143 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 40 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 18 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 65 mm

Technický popis

Užitná délka B	143 mm
Největší Ø hrotu 60° A	40 mm
Délka hrotu C	65 mm
Největší Ø hrotu 30° A	18 mm
Morse kužel	MK5
Ø pouzdra D	88 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Pro hmotnost obrobku	1500 kg
Druh produktu	Středicí hrot