

HOLEX**Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320652 6
GTIN	4062406200312
Třída artiklu	32L

Popis**Provedení:**

- Úhel hrotu 60°
- Lehké provedení s úzkým pouzdem.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých a těch nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 88 mm

Užitná délka B: 126,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 40 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 50,5 mm

Maximální počet otáček: 3000 min⁻¹

Technický popis

Největší Ø hrotu 60° A	40 mm
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹

Délka hrotu C	50,5 mm
Morse kužel	MK6
Užitná délka B	126,5 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm
Pro hmotnost obrobku	2000 kg
Ø pouzdra D	88 mm
Druh produktu	Středicí hrot