

**HOLEX****Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320652 3
GTIN	4062406200282
Třída artiklu	32L

**Popis****Provedení:**

- Úhel hrotu 60°
- Lehké provedení s úzkým pouzdem.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

**Popis:**

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

**Použití:**

Převážně k obrábění malých a těch nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 49 mm

Užitná délka B: 79 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 25 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 29,5 mm

Maximální počet otáček: 5000 min<sup>-1</sup>

**Technický popis**

Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm
Užitná délka B	79 mm

Morse kužel	MK3
Délka hrotu C	29,5 mm
Pro hmotnost obrobku	500 kg
Ø pouzdra D	49 mm
Největší Ø hrotu 60° A	25 mm
Maximální počet otáček	5000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Středicí hrot