

HOLEX**Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320652 4
GTIN	4062406200299
Třída artiklu	32L

Popis**Provedení:**

- Úhel hrotu 60°
- Lehké provedení s úzkým pouzdem.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých a těch nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 54 mm

Užitná délka B: 85,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 25 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 29,5 mm

Maximální počet otáček: 5000 min⁻¹

Technický popis

Maximální počet otáček	5000 min ⁻¹
Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm

Délka hrotu C	29,5 mm
Největší Ø hrotu 60° A	25 mm
Ø pouzdra D	54 mm
Morse kužel	MK4
Pro hmotnost obrobku	500 kg
Užitná délka B	85,5 mm
Druh produktu	Středicí hrot