

HOLEX**Dokončovací kotouč z rouna, Ø 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5406 280
GTIN	4062406202002
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Systém rychlé výměny s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Univerzální a výkonné **nylonové rouno**.

Odpovídá 554053.

Použití:

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemné
Ø kotouče	76,2 mm

Provedení	A very fine
Obsah	150
Brusivo	Nylonové rouno
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusné rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 75 mm	554093 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 75 mm	554089 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554094 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554088 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 75 mm	554092 75
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 75 mm	554090 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 75 mm	554091 75
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 280	554053 280