

HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2307 3
GTIN	4062406199166
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.**Jako č. 202307.****Technický popis**

Délka břitu L_c	8 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Tvar stopky	HB
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Ø břitu D_c	3 mm

Celková délka L	57 mm
Počet zubů Z	3
Rohový úhel čela	90 stupeň
Obsah	5
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	170 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	100 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	M
GG(G)	omezené použití	55 m/min	K
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

TK fréza Ø e8 DC 3 mm

202307 3