

HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2242 3
GTIN	4062406199012
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

S **excentrickým podbroušením** a dodatečným **jemným broušením** v komorách pro třísky pro **vynikající odvod třísek** u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.

Jako č. 202242.

Použití:

Pro hrubování a dokončování.

Technický popis

Délka břitu L_c	9 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet zubů Z	3
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Ø břitu D_c	3 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,01 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	65 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,008 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Obsah	5
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Šířka záběru a _e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Šířka záběru a _e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	170 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Příslušenství

TK fréza Ø e8 DC 3 mm	202242 3
-----------------------	----------

