

Garant**Pneumatický středící svěrák, Typ: 160****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360180 160
GTIN	4062406198732
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- **Nastavitelný zdvih + 5 mm na každou stranu.**
- **Plynule nastavitelná upínací síla až 22,5 kN. Aritmetický součet = 45 kN.**
- **Také v případě ztráty stlačeného vzduchu má středící svěrák mírné (cca 60 kg) předpnutí, aby bylo zajištěno bezpečné umístění obrobku např. u výměnných stolů.**

Použití:

Pro středící upínání konstrukčních dílů. Vhodný pro **automatizovaný provoz** pomocí 4kanálových upínacích hrnců, ale také přes boční přípojky.

Zvláštní příslušenství:

Program čelistí č. 360183 – 360187.

Technický popis

Hmotnost	12,2 kg
Výška H	99,2 mm
Upínací síla do maximálně	22,5 kN
L	160 mm
B	160 mm

Maximální výkon stlačeného vzduchu	9 bar
Upínací zdvih	8,5 mm
Šířka čelistí A	104 mm
Vhodné pro barevný kód	PCV 160
Druh produktu	Strojní svěrák