

**HOLEX****Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 4****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 320673 4      |
| GTIN           | 4062406200060 |
| Třída artiklu  | 32L           |

**Popis****Provedení:**

- **Tělo a otočný hrot jsou kalené.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **S prodlouženým hrotem, vrcholový úhel 60° / 30°.**

**Popis:**

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

**Použití:**

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 69 mm

Užitná délka B: 116 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 32 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 14 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 53 mm

**Technický popis**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Pro hmotnost obrobku               | 500 kg                 |
| Užitná délka B                     | 116 mm                 |
| Délka hrotu C                      | 53 mm                  |
| Největší Ø hrotu 30° A             | 14 mm                  |
| Morse kužel                        | MK4                    |
| Ø pouzdra D                        | 69 mm                  |
| Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm               |
| Maximální počet otáček             | 3800 min <sup>-1</sup> |
| Největší Ø hrotu 60° A             | 32 mm                  |
| Druh produktu                      | Středicí hrot          |