



Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 420 Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657320 420
GTIN	4560138452592
Třída artiklu	66F

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.

Pevně zabudovaná přepínací ráčna. S vroubkovanou kovovou rukojetí.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Vhodné nastavovací nástroje č. 657325.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Nastavení utažení: Utahování doprava

Přesnost měření utahovací moment: $\pm 3\%$

Kalibrování: O6

Kalibrování: O7

Celková délka L: 970 mm

Rozsah utahovacích momentů: 60 - 420 Nm

Hmotnost: 3100 g

Upínací 4hran: 3/4 palec

Technický popis

Upínací 4hran	3/4 palec
---------------	-----------

Přesnost měření utahovací moment	±3 %
Maximální utahovací moment	420 Nm
Hmotnost	3100 g
Nastavení utažení	Utahování doprava
Rozsah utahovacích momentů	60 - 420 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Měření	Krouticí moment
Celková délka L	970 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Feedback	s vypínáním
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l ₃]	900 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Série	QSP
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Nastavení Momentový klíč bez stupnice	018890
Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	018891 1000
Popisování laserem Typ	018940

Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020090 1000
Nastavení Momentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400
Zkoušečka kroutícího momentu pro momentové klíče „SmartCheck“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654650 400
Nastavovací klíč Typ 3	657325 3