



Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	320672 5
GTIN	4062406199968
Třída artiklu	32L

Popis

Provedení:

- **Tělo a otočný hrot jsou kalené.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Úhel špičky 60°.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 88 mm

Užitná délka B: 128,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 40 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 50,5 mm

Maximální počet otáček: 3000 min⁻¹

Technický popis

Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm
------------------------------------	----------

Morse kužel	MK5
Pro hmotnost obrobku	2000 kg
Ø pouzdra D	88 mm
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Užitná délka B	128,5 mm
Délka hrotu C	50,5 mm
Největší Ø hrotu 60° A	40 mm
Druh produktu	Středicí hrot