

HOLEX**Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320672 6
GTIN	4062406200251
Třída artiklu	32L

Popis**Provedení:**

- **Tělo a otočný hrot jsou kalené.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Úhel špičky 60°.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 105 mm

Užitná délka B: 150 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 50 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,01 mm

Délka hrotu C: 58,2 mm

Maximální počet otáček: 2800 min⁻¹

Technický popis

Pro hmotnost obrobku	3500 kg
----------------------	---------

Délka hrotu C	58,2 mm
Užitná délka B	150 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Největší Ø hrotu 60° A	50 mm
Morse kužel	MK6
Ø pouzdra D	105 mm
Maximální počet otáček	2800 min ⁻¹
Druh produktu	Středicí hrot