

**Garant****Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorem, Úhel  $\gamma$ : 15stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215152 15
GTIN	4045197798886
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

**Použití:**

Pro větší šířky zahlabování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

**Upozornění:**

Dosahuje se hladkých povrchů (bez výstupků).

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.T 1805..
Dosažitelná délka fazetky l	29,5 mm
Dosažitelná šířka fazetky b	27,8 mm
Nejmenší $\varnothing$ D	35 mm

Úhel $\gamma$	15 stupeň
Upínací otvor $\emptyset$	27 mm
Největší $\emptyset D_1$	92 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	3
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Dosažitelná výška fazetky $h$	7,5 mm
Řada	Softcut®
Posuv na zub při $h_{\text{max}}$	0,4 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219808
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8