

Garant
TK HPC vrták typ FS Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 19 mm

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 122675 19 |
| GTIN | 4045197398536 |
| Třída artiklu | 11E |

Popis
Provedení:

Zvláště stabilní díky zesílenému jádru, **speciální profil**. Speciální výbrus špičky.

Vysoká přesnost obvodové házivosti a dlouhá životnost.

Pro kvalitní a přesné otvory.

Doporučení:
Maximální hloubka vrtání:

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) minus 1,5×jmen. Ø.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norma: DIN 6537

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Semi-standardní: ano

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 72,5 mm

Celková délka L: 153 mm

Stopka Ø D_s : 20 mm

Posuv f v titanu > 850 N/mm²: 0,2 mm/ot,

Technický popis

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Délka drážky pro třísky L_c | 101 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Tolerance stopky | h6 |
| Posuv f v titanu > 850 N/mm ² | 0,2 mm/ot, |

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Jmenovitý $\varnothing D_c$ | 19 mm |
| Tolerance jmenovitý \varnothing | h7 |
| Stopka $\varnothing D_s$ | 20 mm |
| Celková délka L | 153 mm |
| Norma | DIN 6537 |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 72,5 mm |
| Semi-standardní | ano |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Hloubka vrtání do | 6×D |
| Typ | FS |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech |
| Strategie obrábění | HPC |
| Barevný kroužek | růžová |
| Druh produktu | Spirálový vrták |