



MultiMaster MM 500 Plus Top, Typ: 72295261



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077814 72295261
GTIN	4014586884578
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s **upínačem nástrojů Starlock** (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrábání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.**

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při přestavbě a renovaci) s více než 30dílným příslušenstvím k řezání dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalšímu. **Top** – S kompletní výbavou, včetně rozsáhlého příslušenství pro broušení.

Norma:

MultiMaster – výkonný a univerzálně použitelný oscilační nástroj.

- **Velmi klidný chod.**
- **Antivibrační systém se samonosným motorem (potlačení vazby se skříní).**
- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrábání, oddělování, rašplování) díky oscilačnímu pohybu (minimální tvorba prachu).**
- **Rychloupínací systém QuickIN (rychlejší výměna nástroje bez klíče).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální pracovní nasazení.**

- **Nejvyšší kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průchozímu použití kuličkových a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.**

Rozsah dodávky:

30dílná sada příslušenství, 1× odsávací zařízení, 1× plastový kufr na nářadí.

30dílná sada příslušenství sestává z: 1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list z tvrdého kovu (Ø 75), 1× rašple z tvrdého kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× brusná deska děrovaná, po 1× brusném listu děrovaném (K60, K80, K120, K180). 1 sada nářadí v kufříku „**Top**“ se 2 brusnými destičkami (1× děrovaná a 1× neděrovaná), po 3 děrovaných a neděrovaných brusných listech (K 60, 80, 120, 180), 1 děrovaný brusný talíř Ø 115 mm, po 2 děrovaných brusných listech (K 60, 80, 180), 1 odsávací zařízení, 1 pevná stěrka, 1 pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1 univerzální pilový list E-Cut (44 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1 segmentový pilový list HSS, 1 tvrdokovový segmentový pilový list, 1 děrovaná tvrdokovová rašple (trojúhelníková).

Obal: Přepřavní kufřík

Označení výrobce: FMM 350 QSL Top

Příkon: 350 W

Upínač nástroje: StarlockPlus, Starlock

Počet kmitů: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplituda (oscilační pohyb): 2 × 1,7 stupeň

Rohový rozměr brusného listu: 80 mm

Technický popis

Počet kmitů	10000 - 19500 min ⁻¹
Příkon	350 W
Délka kabelu	5 m
Rohový rozměr brusného listu	80 mm
Hmotnost	1,4 kg
Označení výrobce	FMM 350 QSL Top
Upínač nástroje	StarlockPlus, Starlock
Amplituda (oscilační pohyb)	2 × 1,7 stupeň
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	Přepřavní kufřík
Druh produktu	Oscilátory

