



Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, špičatá hlava, FW, Celková délka: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726436 115
GTIN	4003773025122
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Vícesložkově opláštěné rukojeti černá/šedá, elektricky vodivé. **Vhodné pro ESD.**

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, bříty inductivně kalené.

Technický popis

Šířka hlavy	11 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,3 - 1,3 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	0,3 - 0,5 mm
Celková délka	115 mm
Délka bříty	14 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého drátu do Ø	0,3 - 1 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD

Řezná fazetka	jemná fazetka
Materiál	ocel pro kuličková ložiska
Tvar hlavy	špičatý
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	břity inductivně kalené (cca 62 HRC)
Povrch	leštěný
Atribut názvu produktu	FW
Druh produktu	Řezací kleště