

**HOLEX****Vějířovitý brusný kotouč speed+ ZA plochý, Ø 125 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5299 40
GTIN	4062406201777
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

- **Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.**
- **Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítláčny tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.**

**speed+** - Optimalizované uspořádání lamel pro práce podobné fíbrovému kotouči s **vysokou agresivitou.**

Odpovídá 565299.

**Použití:**

Obrábění hran, ubírání.

**Technický popis**

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	125 mm
Popis tvaru	Plochý
Obsah	100

Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Vějířovitý brusný kotoučspeed+ ZA plochý Zrnitost 40	565299 40
--	-----------