

HOLEX**Dokončovací kotouč z rouna, Ø 50,8 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG5405 100 |
| GTIN | 4062406201951 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis**Provedení:**

Systém rychlé výměny s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Univerzální a výkonné **nylonové rouno**.

Odpovídá 554052.

Použití:

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

| | |
|--------------------|---------|
| Srovnání zrnitosti | 100 |
| Ø kotouče | 50,8 mm |
| Stupeň jemnosti | hrubé |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Provedení | A coarse |
| Obsah | 150 |
| Brusivo | Nylonové rouno |
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | Ø 50,8 mm |
| Maximální počet otáček | 23000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Brusné rouno |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Kámen | omezené použití | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm | 554092 50 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm | 554089 50 |
| Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm | 554090 50 |
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm | 554093 50 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm | 554091 50 |
| Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 100 | 554052 100 |