

**HOLEX****Dokončovací kotouč z rouna, Ø 50,8 mm, Srovnání zrnitosti: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5405 280
GTIN	4062406201975
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

**Systém rychlé výměny** s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Univerzální a výkonné **nylonové rouno**.

Odpovídá 554052.

**Použití:**

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

**Upozornění:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 a násl.

**Technický popis**

Provedení	A very fine
Srovnání zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemné

Ø kotouče	50,8 mm
Obsah	150
Brusivo	Nylonové rouno
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Maximální počet otáček	23000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusné rouno

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm	554091 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm	554089 50
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 280	554052 280