

**Garant****TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	122690 6
GTIN	4045197597069
Třída artiklu	11E

**Popis****Provedení:**

**3 vodící fazetky** pro obzvláště vysokou přesnost a kvalitu povrchu při úzkých tolerancích otvorů. **Asymetrická geometrie čela** pro **velmi vysoký výkon při obrábění. Vysokovýkonný vrták na hluboké otvory** nové generace v oblasti HPC.

**Výhoda:**

Pro vysoce výkonné vrtání HPC v litinových materiálech. **Vynikající pro bainitickou litinu (ADI).**

**Upozornění:**

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.<br>Typ **HB**: Objednávejte s č. **122690 + 129100HB**.<br>Typ **HE**: Objednávejte s č. **122690 + 129100HE**.

Norma: DIN 6537

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 35 mm

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Celková délka L: 82 mm

Ø stopky  $D_s$ : 6 mm

Posuv f v GJS ADI > 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,22 mm/ot,

**Technický popis**

Jmenovitý Ø $D_c$	6 mm
Posuv f v GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm/ot,
Počet břitů Z	2
Tolerance stopky	h6

Délka drážky pro třísky $L_c$	44 mm
Tolerance jmenovitý $\emptyset$	h7
$\emptyset$ stopky $D_s$	6 mm
Celková délka L	82 mm
Norma	DIN 6537
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	35 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Provedení	6×D
Vrcholový úhel	135 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Semi-standardní	ano
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Spirálový vrták

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
GG	vhodný	110 m/min	K
GGG	vhodný	90 m/min	K
GJS, ADI > 800N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		

## Služby

Broušení stopky Typ HE	129100 HE
Broušení stopky Typ HB	129100 HB

