

Garant
TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 13,5mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	122690 13,5
GTIN	4045197597236
Třída artiklu	11E

Popis
Provedení:

3 vodící fazetky pro obzvláště vysokou přesnost a kvalitu povrchu při úzkých tolerancích otvorů.
Asymetrická geometrie čela pro **velmi vysoký výkon při obrábění. Vysokovýkonný vrták na hluboké otvory** nové generace v oblasti HPC.

Výhoda:

Pro vysoce výkonné vrtání HPC v litinových materiálech. **Vynikající pro bainitickou litinu (ADI).**

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ **HB**: Objednávejte s č. **122690 + 129100HB**.
Typ **HE**: Objednávejte s č. **122690 + 129100HE**.

Norma: DIN 6537

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 56,8 mm

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Celková délka L: 124 mm

Ø stopky D_s : 14 mm

Posuv f v GJS ADI > 800 N/mm²: 0,35 mm/ot,

Technický popis

Tolerance stopky	h6
Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky L_c	77 mm
Posuv f v GJS ADI > 800 N/mm ²	0,35 mm/ot,

Jmenovitý $\varnothing D_c$	13,5 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	h7
\varnothing stopky D_s	14 mm
Celková délka L	124 mm
Norma	DIN 6537
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	56,8 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Provedení	6×D
Vrcholový úhel	135 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Semi-standardní	ano
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG	vhodný	110 m/min	K
GGG	vhodný	90 m/min	K
GJS, ADI > 800N/mm ²	vhodný	70 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
Broušení stopky Typ HE	129100 HE

