

Garant**Brusný kotouč (CER), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 120**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554012 120
GTIN	4045197802347
Třída artiklu	51E

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřicímu keramickému zrně (CER).

Použití:

Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 ff.

Technický popis

Brusivo	Keramické zrně (CER)
Zkratka brusiva	Keramické
Podklad brusného materiálu	Fibrový podklad
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm

Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm	554089 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm	554091 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50